

simalube IMPULSE connect


Automatikus nyomásfokozó a simalube kenőpatronokhoz



A **simalube IMPULSE connect** a nyomásfokozók legújabb generációja a simalube termékcsaládból. Az IMPULSE bevált funkciói kiegészültek azzal a lehetőséggel, hogy a készüléket **Bluetooth®-on** keresztül okostelefonhoz csatlakoztassák. Az újonnan kifejlesztett **«simatec world of maintenance» alkalmazás** segítségével az eszközök egyszerűen konfigurálhatók, majd felügyelhetők anélkül, hogy közvetlenül a kenési helyen kelljen tartózkodni. Az alkalmazás segítségével, az általános állapot, a töltöttségi szint, a kenőanyag típusa, a zsírzópatron mérete, az instalálás és a csere időpontja stb., könnyedén leolvasható.

Leírása a simalube IMPULSE connect-nek

- 1 Automatikus nyomásfokozó simalube IMPULSE
- 2 Akkumulátor
- 3 Funkció kijelző LED (zöld/piros/kék)
- 4 Csatlakozó menet G 1/4"



A simalube IMPULSE legfeljebb 10 bar nyomást hoz létre.



Műszaki információk simalube IMPULSE connect

simalube IMPULSE	Automatikus nyomásfokozó a simalube kenőpatronokhoz
Hajtásrendszer	Elektromechanikus
Tápegység	Akkumulátor 6V 2.3Ah (alkáli)
Funkció kijelzés	LED állapotkijelző - zöld / piros / kék 10 másodpercenként
Csatlakozás	Az IMPULSE connect támogatja a Bluetooth® Low Energy 5.0 szabványt. A kapcsolat akár a 20 métert is elérheti interferenciamentes nyílt terepi környezetben.
Adagolási mennyiség	Kb. 0,5 ml / löket (impulzus)
Üzemi nyomás	10 BAR-ig
Üzemi hőmérséklet	-10 °C to +55 °C
Időbeállítás	1 – 12 hónap - az alkalmazás által előre kiválasztott „Automatikus” vagy „Idő” üzemmódban beállított beállítással határozható meg.
Kenési sebesség	A simalube méretétől és beállításaitól függően: 0,17–8,3 ml / nap
Kenőanyag mennyisége	A kenőpatron szerint: 60ml, 125ml, 250ml
Kenőanyag	Zsírok NLGI 2 osztályig vagy olaj
Telepítési helyzet	Bárhogyan
Csatlakozó menet	G 1/4" (beépített visszacsapó szeleppel)
Burkolat/ház méretei	Ø 60 × 93 mm
Burkolat/ház alapanyaga	PET félig átlátszó
Súly	0,26 kg
Védelmi besorolás	IP68 (por- és vízálló)
Garancia és a használat időtartama	3 év gyártástól számítva, vagy 10 simalube kenőpatron (125 ml) csere +20 °C (+/-5 °C)/+68 °F (+/-41 °F) hőmérsékleten ajánlott. Óvja a napfénytől és száraz helyen tárolja (<65% páratartalom)
Tárolás	

A simalube IMPULSE connect méretei és újrahasznosítása



	mm	inch
a	G 1/4"	
b	Ø 60	Ø 2.36
c	10	0.39
d	8	0.31
e	75	2.95
f	130	5.12
g	169	6.65
h	262	10.31

Töltse le az új simatec alkalmazást
«simatec world of maintenance»:



Az akkumulátort újrahasznosítás céljából dobja el



Újrahasznosítás 2012/19/EU (WEEE)

simatec ag
Stadthof 2
CH-3380 Wangen a. Aare
Tel.: +41 (0)32 636 50 00
welcome@simatec.com
www.simatec.com

simatec
smart technologies